


indicador óptico OH-10

Código da peça: 9791

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Pressão de operação Mpa	0,14 ... 0,8 MPa
Pressão de trabalho	1,4 ... 8 bar
Pressão operacional	20,3 ... 116 psi
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Peso do produto	4 g
Conexão pneumática	Espigão PK-3
Observações sobre material	Conforme RoHS