

Indicator presiune OH-8-GN

Cod: 10089

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Presiune de operare Mpa	-0,1 ... 0,8 MPa
presiune de operare	-1 ... 8 bar
Presiune de operare	-14,5 ... 116 psi
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7::-]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Conexiune pneumatica	niplu-fisa PK-3
Indicatie material	conform RoHS