



Ventil parghie cu rola R/O-3-PK-3

Cod: 10748

FESTO

cu racord striat conectare pentru tuburi DN 3 mm. Functie de modul de conectare, normal deschis sau normal inchis.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--|---|
| functie ventil | 3/2 deschis/inchis, monostabil |
| tip de actionare | mecanic |
| Debit nominal | 80 l/min |
| presiune de operare | 0 ... 8 bar |
| Structura constructiva | Scaunul pistonului |
| Deschidere nominala | 2,5 mm |
| Tip de comanda | direct |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:-:-] |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura mediului | -10 ... 60 °C |
| forta de actionare la pozitia de inchis | 10 N |
| forta de actionare la pozitia de deschis | 15 N |
| Greutate produs | 18 g |
| tip fixare | cu orificiu |
| Conexiune pneumatica 1 | PK-3 |
| Conexiune pneumatica 2 | PK-3 |
| Conexiune pneumatica 3 | PK-3 |
| Materialul etansarilor | NBR |
| Materialul carcasei | POM |