


Supapa de sens H-1/4-B

Cod: 11689

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	functie supapa
Conexiune pneumatica 1	G1/4
Conexiune pneumatica 2	G1/4
tip fixare	insurubabil
Presiune de operare Mpa	0,04 ... 1,2 MPa
presiune de operare	0,4 ... 12 bar
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Materialul carcasei	Aliaj de aluminiu forjat eloxat
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
pozitie instalare	Oricare
Debit nominal normal 1 -> 2 de la 6 la 5 bar	1.000 l/min
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Mediu de comanda	LX1
Cuplu de strangere maxim	11 Nm
Greutate produs	25,4 g
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR