


Distribuitor cu comanda electrica JMUH-5/2-D-2C-VI

Cod: 120359

FESTO

pentru insule de ventile

Tip iesit din fabricatie. Livrabil pana in 2011.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functiune de ventil	5/2 monostabil
latime	54 mm
presiune de operare	-0,9 ... 16 bar
structura constructiva	sertar cu piston
tip de revenire	arcuri mecanice
deschidere nominala	13,5 mm
principiu de etansare	moale
actionare manuala auxiliara	cu impingere
tip de comanda	direct
directia de curgere	reversibil
mediu de operare	aer comprimat filtrat, lubrifiat, finetea filtrului 50 µm aer comprimat filtrat, lubrifiat, finetea filtrului 50 µm
temperatura mediului	-5 ... 50 °C -5 ... 50 °C
tip fixare	cu gaura de trecere
racord pneumatic 1	Placa de conectare marimea 2 conform ISO 5599-2
racord pneumatic 2	Placa de conectare marimea 2 conform ISO 5599-2
racord pneumatic 3	placa de conectare
racord pneumatic 4	Placa de conectare marimea 2 conform ISO 5599-2
racord pneumatic 5	placa de conectare