

Tub material plastic PU-9-SW

Cod: 12134

FESTO

pentru racordurile CN si CK, flexibilitate si rezistenta deosebite, poliuretan (nu este recomandat pentru industria alimentara).

Presiunea maxima este permisa la temperatura maxima.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
diametru exterior	11,6 mm
Raza de curbura relevanta pentru debit	76 mm
Diametru interior	9 mm
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura mediu de operare	0 ... 10 bar
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-35 ... 60 °C
Greutate produs in functie de lungime	0,056 kg/m
Conexiune pneumatica	pentru stut cu diametrul interior de 9 mm cu piulita
Culoare	negru
Duritate Shore	A 91 +/-3
Indicatie material	conform RoHS
Materialul furtunului	TPE-U(PU)