


Bobina MSN1G-24DC-OD

Cod: 123060

FESTO

Pentru DC, fara conector electric.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Durata minima a anclansarii	10 ms
Durata de anclansare	100 %
Caracteristica bobina	24 V DC: 2.5 W
Oscilatii admisibile ale tensiunii	-15 % / +10 %
Aprobare	c UL us - Recognized (OL)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-C1-L
Temperatura medie	-10 ... 50 °C
Tip de protectie	IP65
Temperatura mediului	-10 ... 50 °C
Greutate produs	80 g
Conectare electrica	3 pini Oglinda de conectare tip A conform EN 175301-803 conform DIN EN 175301-803
tip fixare	prins cu clema de fixare cu accesorii
Materialul carcasei	PA
Materialul contactului electric	otel
Materialul infasurarii	Cupru