

# Regleta de conectare VABM-C8-12E-G14-8-PT-L

Cod: 1247977

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Marimea ramei	12 mm
Numarul maxim de pozitii de ventile	8
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementărilor UK privind EMC conform reglementarilor UK RoHS
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Cuplu de strangere maxim la fixarea ventilului	0,6 Nm
Cuplu de strangere maxim, montaj perete	5 Nm
Greutate produs	727 g
Conexiune pneumatica 1	G1/4
Conexiune pneumatica 3	G1/4
Conexiune pneumatica 5	G1/4
Indicatie material	conform RoHS
Materialul placii de baza	Aliaj de aluminiu forjat