


Placa de adaptare VABA-S6-7-S2-3-P-N1

Cod: 1302085

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

FESTO

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2026. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Latime	60 mm
pozitie instalare	Oricare
Numarul maxim de bobine de ventil	26
presiune de operare	-0,9 ... 10 bar
Tensiune nominala de operare DC	24 V
Oscilatii admisibile ale tensiunii	+/- 10 %
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Tip de protectie	IP65 NEMA 4
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Greutate produs	2.600 g
Racord aer auxiliar de comanda 12	1/8 NPT
Racord aer auxiliar de comanda 14	1/8 NPT
Conexiune pneumatica 1	1 1/2 NPT
Conexiune pneumatica 3	1 1/2 NPT
Conexiune pneumatica 5	1 1/2 NPT
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR
Materialul placii	Aliaj de aluminiu forjat
Materialul suruburilor	otel zincat