

Racord rapid Y QSY-8H

Cod: 130630

★ Program standard

cu tub push-in.

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	standard
deschidere nominala	4,6 mm
pozitie instalare	oricare
marimea legaturii	10
structura constructiva	principiu Push-Pull
Temperatura dependenta de presiunea de operare	-0,95 ... 14 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Water as per manufacturer's declaration at www.festo.com
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare posibila cu ungere
clasa de rezistenta la coroziune KBK	1
temperatura mediului	-10 ... 80 °C
aprobare	Germanischer Lloyd
greutate produs	13 g
numarul evacuarilor	2
numar linii de alimentare	1
racord pneumatic alimentare	Racord de imbinare QS-8
racord pneumatic evacuare	für Schlauch Außen-Ø 8 mm
culoarea inelului de slabire	albastru
indicatie material	conform RoHS
informatii referitoare la material pentru carcasa	PBT
informatii referitoare la material pentru inel de decuplare	POM
informatii referitoare la material pentru etansare furtun	NBR
informatii referitoare la material pentru segment de prindere a furtunului	otel inoxidabil inalt aliat