

Racord rapid Y QSY-8H-6

Cod: 130634

★ Program standard

cu tub push-in.

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--|--|
| marime de fabricatie | standard |
| deschidere nominala | 3,6 mm |
| pozitie instalare | oricare |
| marimea legaturii | 10 |
| structura constructiva | principiu Push-Pull |
| Temperatura dependenta de presiunea de operare | -0,95 ... 14 bar |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Water as per manufacturer's declaration at www.festo.com |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | functionare posibila cu ungere |
| clasa de rezistenta la coroziune KBK | 1 |
| temperatura mediului | -10 ... 80 °C |
| aprobare | Germanischer Lloyd |
| greutate produs | 9,5 g |
| numarul evacuarilor | 2 |
| numar linii de alimentare | 1 |
| racord pneumatic alimentare | Racord de imbinare QS-8 |
| racord pneumatic evacuare | für Schlauch Außen-Ø 6 mm |
| culoarea inelului de slabire | albastru |
| indicatie material | conform RoHS |
| informatii referitoare la material pentru carcasa | PBT |
| informatii referitoare la material pentru inel de decuplare | POM |
| informatii referitoare la material pentru etansare furtun | NBR |
| informatii referitoare la material pentru segment de prindere a furtunului | otel inoxidabil inalt aliat |