

Tub material plastic PUN-CM-12-SW

Cod: 130818

FESTO

tuburi cu diametru exterior standard, pentru conector QS, poliuretan
(nu sunt aprobate in industria alimentara). Antistatic.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
diametru exterior	12 mm
Raza de curbura relevanta pentru debit	70 mm
Diametru interior	8 mm
Raza minima de incovoiere	30 mm
Proprietatile tuburilor	Suitable for energy chains
Presiune de functionare dependenta de temperatura	-0,095 ... 1 MPa
Temperatura dependenta de presiunea de operare	-0,95 ... 10 bar
Presiune de functionare dependenta de temperatura	-13,775 ... 145 psi
Rezistenta de suprafata	0,01 ... 10 MOhm
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-35 ... 60 °C
Greutate produs in functie de lungime	0,08107 kg/m
Conexiune pneumatica	pentru conector cu diametru exterior 12 mm
Culoare	negru
Duritate Shore	D 52 +/-3
Indicatie material	conform RoHS
Materialul furtunului	TPE-U(PU)