

# Gripper cu burduf DHEB-51-E-D-E-L

Cod: 1320774

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	51
Cursa burduf	18 mm
Diametru minim pentru piesa de apucat	54 mm
Diametru maxim al piesei de apucat	68 mm
pozitie instalare	Oricare
Mod de functionare	cu simpla actiune inchis
Funcție gripper	Adaptiv
Structura constructiva	Membrana de contractie secventa de miscare ghidata
Ghidaj	ghidaj de baza
Detectarea pozitiei	pentru senzori de proximitate
presiune de operare	4 ... 8 bar
Resetare presiune	< 1 bar
Frecventa maxima de operare a gripper-ului	<= 4 Hz
Timp minim de deschidere la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	30 ms
Timp minim de inchidere la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	70 ms
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura mediului	5 ... 60 °C
Interval mediu de inlocuire pentru burduf	0,5 Mio SP
Valoare de referinta sarcina efectiva	2,5 kg
Greutate produs	490 g
tip fixare	cu filet exterior cu contrapiulita la alegere:
Conexiune pneumatica	G1/8
Indicatie material	conform RoHS
Materialul burdufului	EPDM
Materialul carcasei	Aluminiu eloxat