

Racord rapid T QSMT-B-M5-3-20


Cod: 132113

Produs in retragere de pe piata

FESTO

rotibil 360°, filet exterior cu hexagon exterior.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2018. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	Mini
deschidere nominala	1,6 mm
tip de etansare la fusul cu insurubare	inel de etansare
pozitie instalare	oricare
marimea legaturii	20
structura constructiva	principiu Push-Pull
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura	-0,95 ... 10 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare posibila cu ungere
clasa de rezistenta la coroziune KBK	1
temperatura mediului	-10 ... 60 °C
aprobare	Germanischer Lloyd
cuplul maxim de pornire	1,5 Nm
greutate produs	3,3 g
numarul evacuarilor	2
numar linii de alimentare	1
racord pneumatic 1	filet exterior M5
racord pneumatic 2	pentru furtun cu diametru exterior 3 mm
culoarea inelului de slabire	albastru
indicatie material	conform RoHS
informatii referitoare la material pentru carcasa	PBT
informatii referitoare la material pentru inel de decuplare	POM
informatii referitoare la material pentru etansare furtun	NBR
informatii referitoare la material pentru segment de prindere a furtunului	otel inoxidabil inalt aliat