


Kit axial EAMM-A-D60A-100A-S1

Cod: 1322190

FESTO

pentru actionari electrice.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--------------------------------|---|
| pozitie instalare | oricare |
| temperatura de depozitare | -25 ... 60 °C |
| umiditatea relativa a aerului | 0 - 95 % |
| tip de protectie | IP65 |
| temperatura mediului | -10 ... 60 °C |
| moment de rotatie transferabil | 14 Nm |
| greutate produs | 1.170 g |
| Cod interfata actuator | D60A |
| Cod interfata motor In | 100A |
| indicatie material | contine substante cu LABS conform RoHS |