


Manometru MA-15-145-M5-PSI

Cod: 132341

FESTO

cu afisaj in psi.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Zona de afisare	0 ... 145 psi
Marime nominala manometru	15
Structura constructiva	Manometru cu tub Bourdon fara mecanism de masurare
tip fixare	montare in linie
mediu de operare	Gaze inerte Fluide neutre
Presiune de operare Mpa	0 ... 1 MPa
presiune de operare	0 ... 10 bar
Presiune de operare	0 ... 145 psi
Factor sarcina alternativa	0,66
Clasa preciziei de masurare	5
Tip de protectie	IP53
Temperatura medie	-20 ... 60 °C
Temperatura mediului	-20 ... 60 °C
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Indicatie material	conform RoHS
Pozitia racordului	Partea posterioara centrata
Conexiune pneumatica	M5
Materialul dopului filetat	Alama
Materialul carcasei	otel
Materialul ecranului	PC
Culoare carcasa	negru
Greutate produs	10 g
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	fara acetilena fara oxigen