

Modul de prindere EV-20/120-5

Cod: 13292

FESTO

cu functie de resetare



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	5 mm
Suprafata de prindere	20x120
pozitie instalare	Oricare
Mod de functionare	cu simpla actiune
presiune de operare	2 ... 6 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Clasificarea RSBP conform CD-0033	F5
Temperatura mediului	-20 ... 40 °C
Greutate produs	190 g
tip fixare	cu orificiu
Conexiune pneumatica	M5
Materialul carcasei	Aluminiu turnat sub presiune
Materialul membranei	TPE-U(PU)