

# Racord rapid NPQP-D-R14-Q10-FD-P10

Cod: 133047

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	standard
Deschidere nominala	6,2 mm
Model	Tip drept
Marimea legaturii	10
Structura constructiva	Principiu Push-Pull
Temperatura dependenta de presiunea de operare	-0,95 ... 10 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	4 - Rezistenta foarte ridicata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Food-safe	Vedeti informatiile suplimentare despre material
Temperatura mediului	-20 ... 60 °C
Greutate produs	7 g
tip fixare	Hexagon exterior SW19
Conexiune pneumatica 1	Filet exterior R1/4
Conexiune pneumatica 2	pentru furtun cu diametrul exterior de 10 mm
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	PP
Materialul sistemului de retinere al tubului	otel inoxidabil aliaj inalt