

# Bucsa de centrare EAMH-86-11-C27.3-P

Cod: 1354101

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	86
pozitie instalare	Oricare
Numarul maxim de turatii	5.000 1/min
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Momentul de inertie a masei	10,1 kgmm <sup>2</sup>
Greutate produs	119 g
Indicatie material	conform RoHS