


# Modul de conectare PAML-MK-90-HP3

Cod: 1367005

FESTO



## Fisa tehnica

| Caracteristica                       | valoare                                       |
|--------------------------------------|---|
| marime de fabricatie                 | 90  |
| Diametru nominal DN                  | 36  |
| serie                                | L   |
| Presiune de operare Mpa              | 0 ... 5 MPa                                   |
| presiune de operare                  | 0 ... 50 bar                                  |
| mediu de operare                     | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:-:-] |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Rezistenta moderata la coroziune          |
| Conformitatea PWIS                   | VDMA24364-B2-L                                |
| Temperatura de depozitare            | -10 ... 60 °C                                 |
| Temperatura medie                    | 5 ... 60 °C                                   |
| Temperatura mediului                 | 5 ... 60 °C                                   |
| Greutate produs                      | 150 g   |
| Indicatie material                   | conform RoHS                                  |
| Materialul etansarilor               | NBR   |
| Materialul conectorului de modul     | Aliaj de aluminiu forjat                      |
| Materialul suruburilor               | Otel inoxidabil                               |