


# Cuplaj EAMD-67-82-32-32X32-U

Cod: 1379270

FESTO

element de actionare, care transmite miscarea de rotatie unui servo motor sau motor pas cu pas.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Diametru de prindere 1	32 mm
Diametru de prindere 2	32 mm
marime de fabricatie	67
Lungime nominala	82 mm
pozitie instalare	Oricare
Numarul maxim de turatii	4.500 1/min
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Temperatura mediului	-25 ... 60 °C
Momentul de inertie a masei	831 kgmm <sup>2</sup>
Moment de rotatie transferabil	192 Nm
Greutate produs	1.540 g
Indicatie material	conform RoHS