

# Valve proportionale pentru alte medii VZQA-C-M22U-15-GG-V4V4E-4

Cod: 1387298

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
structura constructiva	Pinch valve actionat pneumatic
tip de actionare	pneumatic
principiu de etansare	moale
pozitie instalare	oricare
tip fixare	montare in linie
conectare armatura	G1/2
diametru nominal DN	15
functiune de ventil	2/2 deschis, monostabil
directia de curgere	reversibil
Presiune operare	0 ... 4 bar
presiune nominala ventil	10
Presiune diferentiala	2,5 bar
Presiune de spargere	16 bar
Presiune suprasarcina	7,8 bar
tip de revenire	Elasticitate
tip de comanda	cu actionare externa
racord aer auxiliar de comanda 12	G1/8
presiune de comanda	1 ... 6,5 bar
mediu de comanda	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:1]
Mediu	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
viscozitate max.	4.000 mm <sup>2</sup> /s
temperatura mediului	-5 ... 100 °C -5 ... 60 °C
debit nominal normal	12.800 l/min
durata de conectare	250 ms
durata de deconectare	250 ms
valoare b	0,85
valoare C	33,44 l/sbar
indicatie material	conform RoHS
informatii referitoare la material pentru carcasa	otel inoxidabil inalt aliat
cod material carcasa	1.4435
Informatii material capac cutie	otel inoxidabil inalt aliat
umar material capac cutie	1.4435
informatii referitoare la material pentru etansari	FPM
Informatii despre elementul de inchidere	EPDM
greutate produs	440 g
clasa de rezistenta la coroziune KBK	4
Siguranta alimentara	conform declaratiei producatorului