

Set placa de capat NEV-3DA/DB-NPT

Cod: 13997

FESTO

pentru montarea in baterie a placilor standard de racordare.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
latime	190 mm
presiune de operare	0 ... 16 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Metoda fixare placa de conectare	cu orificiu
Metoda fixare ventil	insurubabil
Conexiune pneumatica 1	NPT1-11 1/2
Conexiune pneumatica 3	NPT1-11 1/2
Conexiune pneumatica 5	NPT1-11 1/2