


Priza MSSD-E

Cod: 14098

FESTO

pentru bobine si ventile, oglinda de conectare pentru ventile JMEH,
MEH- si MOEH.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
tip fixare	Pe ventil magnetic cu surub central M3
pozitie instalare	Oricare
Greutate produs	8 g
Conexiune electrica 1	Priza cu cot, design patrat, 3 pini, forma C
Conexiune electrica 2	clema cu insurubare
Domeniul tensiunilor de operare DC	0 ... 300 V
Domeniul tensiunilor de operare AC	0 ... 250 V
Sarcina de curent acceptabila la 40°C	6 A
Fiting de cablu	Pg7
Diametrul cablului	6 ... 8 mm
Sectiune transversala racord	0,75 mm ²
Tip de protectie	IP65
Temperatura mediului	-25 ... 90 °C
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Grad de contaminare	3
Materialul carcasei	ranforsat PA
Culoare carcasa	negru
Materialul etansarilor	NBR