


Placa racordare PAML-CP-90-HP3-G114

Cod: 1448978

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	90
Diametru nominal DN	36
serie	L
Presiune de operare Mpa	0 ... 5 MPa
presiune de operare	0 ... 50 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-10 ... 60 °C
Food-safe	Vedeti informatiile suplimentare despre material
Temperatura medie	5 ... 60 °C
Temperatura mediului	5 ... 60 °C
Greutate produs	500 g
Conexiune pneumatica 1	G1 1/4
Conexiune pneumatica 2	G1 1/4
Indicatie material	conform RoHS
Materialul placii de conectare	Aliaj de aluminiu forjat
Materialul etansarilor	NBR
Materialul suruburilor	Otel inoxidabil