


# Kit axial EAMM-A-F32-60H

Cod: 1454256

FESTO

adecvat pentru actionari electrice.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Moment de rotatie transferabil	21 Nm
Greutate produs	810 g
Cod interfata actuator	F32
Cod interfata, intrare motor	60H
Indicatie material	conform RoHS