

Kit axial EAMM-A-R27-67A

Cod: 1456619

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

[adecvat pentru actionari electrice.](#)

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2026. [Vezi Support Portal pentru produse alternative.](#)

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Moment de rotatie transferabil	2 Nm
Greutate produs	280 g
Cod interfata actuator	R27
Cod interfata, intrare motor	67A
Indicatie material	conform RoHS