


Cilindru frana ulei YDR-20-25

Cod: 14901

FESTO

forma cilindrica

Daca frana hidraulica este comprimata intr-o perioada scurta de timp (<30s), timpul de revenire este de 0,4s. Daca este comprimata intr-o perioada mai lunga (<6h), timpul de revenire este de pana la 1s.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	20
cursa	25 mm
amortizare	reglabil caracteristica dura
durata de revenire scurta	0,4 s
durata de revenire lunga	1 s
temperatura mediului	0 ... 80 °C
consumul de energie max. la o cursa	62,5 J
consumul de energie max. pe ora	54.000 J
energia reziduala max.	0,32 J
greutate produs	460 g
tip fixare	cu contrapiulita
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR
informatii referitoare la material pentru carcasa	otel zincat