


Actionare oscilanta DRQ-50- -90-PPVJ-A

Cod: 150183

Produs in retragere de pe piata

FESTO

Permite echiparea cu senzori de proximitate, cu amortizare reglabila la capat de cursa si compensarea jocului in angrenaj. varianta cu unghi de oscilare la alegere de la 0 la 89 grade. Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2017. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



Reprezentare



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|---|
| marime de fabricatie | 50 |
| unghi de amortizare | 84 deg |
| Stabilirea unghiului de rotire la ambele parti | -7 /+ 8 deg |
| unghi de oscilatie | 90 deg |
| amortizare | PPVJ: amortizare pneumatica, ajustabila |
| pozitie instalare | oricare |
| structura constructiva | cremaliera/pinion |
| recunoasterea pozitiei | pentru senzor de proximitate |
| presiune de operare | 2,5 ... 10 bar |
| frecventa max. de oscilatie la 6 bar | 2,6 Hz |
| modul de functionare | cu actiune dubla |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| temperatura mediului | -10 ... 60 °C |
| Cuplu teoretic la 6 bar | 19 Nm |
| moment de inertie admisibil | 0,016 kgm ² |
| greutate produs | 5.510 g |
| tip fixare | cu filet interior |
| racord pneumatic | G1/4 |
| informatii referitoare la material pentru arbore de actionare | otel de cementare |
| informatii referitoare la material pentru etansari | TPE-U(PU) |