


Actionare oscilanta DRQ-80- -180-PPV-A

Cod: 150252

Produs in retragere de pe piata

FESTO

Permite echiparea cu senzori de proximitate, cu amortizare reglabila la capat de cursa si compensarea jocului in angrenaj. varianta cu unghi de oscilare la alegere de la 91 la 179 grade. Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2017. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



Reprezentare



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	80
unghi de amortizare	69 deg
unghi de oscilatie	180 deg
toleranta in pozitiile finale	4 deg
amortizare	PPV: amortizare pneumatica, reglabila la ambele capete
pozitie instalare	oricare
structura constructiva	cremaliera/pinion
recunoasterea pozitiei	pentru senzor de proximitate
presiune de operare	2,5 ... 10 bar
frecventa max. de oscilatie la 6 bar	1,3 Hz
modul de functionare	cu actiune dubla
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Cuplu teoretic la 6 bar	75 Nm
moment de inertie admisibil	0,12 kgm ²
greutate produs	17.700 g
tip fixare	cu filet interior
racord pneumatic	G3/8
informatii referitoare la material pentru arbore de actionare	otel de cementare
informatii referitoare la material pentru etansari	TPE-U(PU)