


Cablu de programare KDI-SB202-BU9

Cod: 150268

FESTO

Cablu de diagnostic standard serial Festo de la o insula de ventilie
catre Checkbox (cutia de control).



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
diametru de cablu admisibil	4,5 ... 6,5 mm
pozitie instalare	oricare
Domeniul tensiunilor de operare AC	≤ 300 V
temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile	-10 ... 80 °C
temperatura mediului	-30 ... 80 °C
greutate produs	181 g
Conexiune electrica 1	Priza dreapta, M12, 4-pin
Conexiune electrica 2	Priza dreapta, Sub-D, 9-pin
structura cablului	4x0,14
lungimea cablului	5 m
tip fixare	Clip cu piulita olandeza
informatii referitoare la material pentru piulita olandeza	alama nichelat
informatii referitoare la material pentru carcasa	PBT
informatii referitoare la material pentru invelis de cablu	PUR
informatii material conectori	aliaj de cupru aurit