


# Cilindru cu biela DNG-1 1/4"- -PPV-A

Cod: 150270

FESTO

Bazat pe ISO 15552, NF E 49 003,1 si UNI 10 290 pentru senzori de proximitate, cu amortizare reglabila la ambele capete.

Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft SUA.



## Fisa tehnica

| Caracteristica                      | valoare   |
|-------------------------------------|---|
| cursa                               | 1 ... 2.000 mm  |
| diametru piston                     | 1 1/4"  |
| bazat pe norme                      | ISO 15552 (anterior si VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)       |
| amortizare                          | PPV: amortizare pneumatica, reglabila la ambele capete                      |
| capat tija de piston                | filet exterior  |
| presiune de operare                 | 0,6 ... 12 bar  |
| modul de functionare                | cu actiune dubla  |
| mediu de operare                    | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]                    |
| Note on operating and pilot medium  | Lubricated operation possible (subsequently required for further operation) |
| temperatura mediului                | -20 ... 80 °C   |
| forta teoretica la 6 bar, revenire  | 415 N   |
| forta teoretica la 6 bar, inaintare | 483 N   |
| racord pneumatic                    | NPT1/8-27   |