


# Modul de prindere EV-32-5

Cod: 150685

FESTO

cu functie de resetare



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
curso	5 mm
Suprafata de prindere	Ø 32
pozitie instalare	Oricare
Mod de functionare	cu simpla actiune
Presiune de operare Mpa	<= 0,6 MPa
presiune de operare	<= 6 bar
Presiune de operare	<= 87 psi
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7::-]
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 40 °C
Greutate produs	34 g
tip fixare	cu orificiu
Conexiune pneumatica	M3
Materialul carcasei	Aluminiu turnat sub presiune
Materialul membranei	TPE-U(PU)