


Flansa pivotanta SNGL-200

Cod: 151535

FESTO

cu suport lagar adecvat LSNG, LSNSG.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	200
Corespunde normelor	ISO 15552 (anterior si VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-40 ... 90 °C
Greutate produs	3.713 g
Materialul montajului	Aluminiu turnat sub presiune
Materialul rulmentului	Material plastic
Materialul suruburilor	otel zincat