


# Drosel cu supapa de sens GRLZ-1/8-NPT-1/4-B

Cod: 151562

FESTO

pentru controlul debitului alimentarii, cu racord orientabil.  
Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft SUA.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functiune de ventil	functie de limitator de debit unidirectional pentru alimentare cu aer
racord pneumatic 2	NPT1/8-27
elemente de reglare	surub cu slit
tip fixare	insurubabil
presiune de operare	0,3 ... 10 bar
temperatura mediului	-10 ... 60 °C
mediu de operare	aer comprimat filtrat, lubrifiat, finetea filtrului 40 µm aer comprimat filtrat, lubrifiat, finetea filtrului 40 µm
temperatura mediului	-10 ... 60 °C