


Cilindru cu biela DNGZK-6"- -PPV-A

Cod: 151584

FESTO

conform ISO 15552, NF E 49 003.1 si UNI 10 290, pentru sesizare de proximitate, fixare cu jug oscilant si amortizare reglabila la capete.
Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft SUA.



Reprezentare



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	0,04 ... 78,74 "
diametru piston	6"
filet tija de piston	UNF1 1/2-12
bazat pe norme	ISO 15552 (anterior si VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
amortizare	PPV: amortizare pneumatica, reglabila la ambele capete
capat tija de piston	filet exterior
presiune de operare	8,7 ... 145 Psi
modul de functionare	cu actiune dubla
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare posibila cu ungere (necesara pentru alte operatii)
temperatura mediului	-4 ... 176 °F
lungime de amortizare	1,57 "
forta teoretica la 6 bar, revenire	2.543 lbf
forta teoretica la 6 bar, inaintare	2.712 lbf
adaos de greutate la 10 mm cursa	6,7 oz
greutatea de baza la 0 mm cursa	609 oz
racord pneumatic	NPT3/4-14