


Priza cu cablu KMEB-1-230AC-2.5

Cod: 151690

FESTO

preasamblat, pentru ventilile MEBH, MOEBH si bobine N2.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Greutate produs	125 g
Conexiune electrica 1	Priza, conform EN 175301-803, forma C
Conexiune electrica 1, design	Unghiular
Conexiune electrica 1, tipul conexiunii	Priza
Conexiune electrica 1, iesirea cablului	in unghi
Conexiune electrica 1, nota despre priza de cablu	90°
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	3
Conexiune electrica 1, tipul de montaj	Pe ventil magnetic cu surub central M2,5
Conexiune electrica 2, tehnica de conectare	capat deschis
Conexiune electrica 2, numar de pini/fire	3
Tensiune nominala de operare AC	230 V
Rezistenta la tensiune	4 kV
Conexiunea conductorului de protectie	disponibil
Lungimea cablului	2,5 m
Caracteristica cablu	standard
Diametrul cablului	5,2 mm
Structura cablului	3x0,5
Capete conductor de cablu	Bucsa de capat pentru conductor
Tip de protectie	IP65 conform IEC 60529
Temperatura mediului	-20 ... 80 °C
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scazute in conformitate cu directivele EU RoHS
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice conform reglementarilor UK RoHS
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Grad de contaminare	3
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Materialul invelisului cablului	PVC
Materialul carcasei	PA66-GF30
Materialul etansarilor	NBR
Materialul contactului electric	Aliaj de cupru placat cu argint