

Mufa cuplare KSS6-3/8-A


Cod: 151780

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

pentru cuplaje cu auto-inchidere pentru furtune.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2018. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Deschidere nominala	7,85 mm
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura	-0,95 ... 12 bar
Debit nominal	1.755 l/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Aprobare	BIA TÜV
Cuplul nominal de strangere	21,5 Nm
Toleranta la momentul nominal de strangere	± 15 %
Greutate produs	27 g
Conexiune pneumatica 1	Filet exterior G3/8
Indicatie material	conform RoHS