



Actionare liniara DGO-16- -PPV-A-B

Cod: 15222

FESTO

Permite echiparea cu senzori de proximitate, cu cuplare magnetica.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	10 ... 2.500 mm
Diametru piston	16 mm
Amortizare	PPV: amortizare pneumatica reglabila la capat de cursa
pozitie instalare	Oricare
Principiu de antrenare	blocare fortata (magnet)
Detectarea pozitiei	pentru senzori de proximitate
presiune de operare	1,7 ... 7 bar
Mod de functionare	cu actiune dubla
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-20 ... 60 °C
lungime de amortizare	14 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), pe retur	121 N
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), pe avans	121 N
Adaos de masa la 10 mm cursa	3 g
greutatea de baza la 0 mm cursa	620 g
Conexiune pneumatica	M5
Materialul protectiei	Aluminiu
Materialul etansarilor	NBR TPE-U(PU)
Materialul carcasei	otel aliaj inalt