



Actionare liniara

DGO-20- -PPV-A-B

Cod: 15223

FESTO

Permite echiparea cu senzori de proximitate, cu cuplare magnetica.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|--|
| cursa | 10 ... 3.000 mm |
| Diametru piston | 20 mm |
| Amortizare | PPV: amortizare pneumatica reglabila la capat de cursa |
| pozitie instalare | Oricare |
| Principiu de antrenare | blocare fortata (magnet) |
| Detectarea pozitiei | pentru senzori de proximitate |
| presiune de operare | 1,6 ... 7 bar |
| Mod de functionare | cu actiune dubla |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii) |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura mediului | -20 ... 60 °C |
| lungime de amortizare | 17 mm |
| Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), pe retur | 188 N |
| Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), pe avans | 188 N |
| Adaos de masa la 10 mm cursa | 4 g |
| greutatea de baza la 0 mm cursa | 1.000 g |
| Conexiune pneumatica | G1/8 |
| Materialul protectiei | Aluminiu |
| Materialul etansarilor | NBR TPE-U(PU) |
| Materialul carcasei | otel aliaj inalt |