



Actionare liniara DGO-1 5/8"- -PPV-A-B

Cod: 15232

FESTO

Permite echiparea cu senzori de proximitate, fara tija piston, cu cuplare magnetica.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	0,04 ... 157 "
Diametru piston	1 5/8"
Amortizare	PPV: amortizare pneumatica reglabila la capat de cursa
Ghidaj	ghidaj cu alunecare
Principiu de antrenare	blocare fortata (magnet)
presiune de operare	1,3 ... 7 bar
Mod de functionare	cu actiune dubla
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-20 ... 60 °C
lungime de amortizare	23 mm
Conexiune pneumatica	1/4 NPT