

Suport lagar LSNG-160

Cod: 152599

FESTO

cu rulment sferic.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	160
bazat pe norme	VDMA 24562
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-40 ... 150 °C
Greutate produs	6.001 g
Indicatie material	conform RoHS
Materialul montajului	Fonta cu grafit nodular
Materialul lagarului	otel PTFE