

# Tub material plastic PAN-16X2-SI

Cod: 152703

FESTO

Tuburi cu diametru exterior standard, pentru conector QS, fittinguri CN si CK din poliamida (nu sunt aprobate in industria alimentara)



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
diametru exterior	16 mm
Raza de curbura relevanta pentru debit	94 mm
Diametru interior	12 mm
Raza minima de incovoiere	67 mm
Proprietatile tuburilor	Suitable for energy chains
Presiune de functionare dependenta de temperatura	-0,095 ... 1,4 MPa
Temperatura dependenta de presiunea de operare	-0,95 ... 14 bar
Presiune de functionare dependenta de temperatura	-13,775 ... 203 psi
Aprobare	TÜV
Clasificare maritima	vezi certificatul
Departament eliberare certificate	B 013277 0506 00
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-30 ... 80 °C
Greutate produs in functie de lungime	0,092 kg/m
Conexiune pneumatica	pentru conector cu diametru exterior 16 mm
Culoare	argint
Duritate Shore	D 55 +/-3
Indicatie material	conform RoHS
Materialul furtunului	TPE-A