


Placa de racordare cu porturi la 90° NAVW-3/8-NPT-2

Cod: 152793

FESTO

Cu oglinda de racordare conform DIN ISO 5599/1, pentru montaj in baterie, conexiuni laterale si la partea inferioara.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
latime	135 mm
presiune de operare	0 ... 16 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Metoda fixare placa de conectare	cu orificiu
Racord aer de comanda 12	1/8 NPT
Racord aer de comanda 14	1/8 NPT
Conexiune pneumatica 1	3/8 NPT
Conexiune pneumatica 2	3/8 NPT
Conexiune pneumatica 4	3/8 NPT