


Placa de racordare cu porturi la 90° NAVW-1/2-NPT-3

Cod: 152794

FESTO

Cu oglinda de racordare conform DIN ISO 5599/1, pentru montaj in baterie, conexiuni laterale si la partea inferioara.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
latime	190 mm
presiune de operare	0 ... 16 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Metoda fixare placa de conectare	cu orificiu
Racord aer de comanda 12	1/8 NPT
Racord aer de comanda 14	1/8 NPT
Conexiune pneumatica 1	1/2 NPT
Conexiune pneumatica 2	1/2 NPT
Conexiune pneumatica 4	1/2 NPT