

Supapa de sens HB-3/8-QS-10

Cod: 153457

FESTO

Debit de curgere de la conectorul QS la filetul exterior.
Acest produs este adecvat pentru operarea cu vacuum.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	functie supapa
Conexiune pneumatica 1	QS-10
Conexiune pneumatica 2	R3/8
tip fixare	insurubabil
Debit nominal	1.700 l/min
presiune de operare	-1 ... 10 bar
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
Materialul carcasei	Aluminiu eloxat
Culoare carcasa	argint
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Presiunea diferentia minima de deschidere	0,1 bar
Presiunea diferentia minima de inchidere	0,2 bar
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Greutate produs	47 g
Indicatie material	conform RoHS