

Regulator diferential de presiune LRL-1/8-QS-4

Cod: 153511

FESTO

fara manometru, cu filet exterior si conector QS.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Funcție de regulator	Presiune diferentiala constanta cu debit invers
Conexiune pneumatica 1	G1/8
Conexiune pneumatica 2	QS-4
tip fixare	insurubabil
Debit nominal, deschis	96 l/min
Domeniu reglare presiune	2 ... 6 bar
Presiune alimentare 1 Mpa	0 ... 0,9 MPa
presiune de intrare 1	0 ... 9 bar
Presiune alimentare 1 psi	0 ... 130,5 psi
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
Materialul carcasei	ranforsat PBT
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Blocare regulator	surub cu capat crestat cu piulita de blocare
pozitie instalare	Oricare
Structura constructiva	ventil de reglare cu piston cu comanda directa cu alimentare continua de aer comprimat
Debit nominal, inchis	93 l/min
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Greutate produs	21 g
Materialul dopului filetat	Alama nichelata
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarii filetate	PTFE