

Racord rapid T QST3-5/16T-1/4-U


Cod: 153807

FESTO

rotibil 360°, 4 iesiri.

Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft SUA.

Tip iesit din fabricatie. Livrabil pana in 2011.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	standard
deschidere nominala	3,6 mm
pozitie instalare	oricare
structura constructiva	principiu Push-Pull
marimea legaturii	1
presiune de operare	-0,95 ... 10 bar
Temperatura dependenta de presiunea de operare	-0,95 ... 10 bar
mediu de operare	aer comprimat filtrat vacuum
clasa de rezistenta la coroziune KBK	1
temperatura mediului	-10 ... 60 °C
aprobare	Germanischer Lloyd
greutate produs	23 g
numarul evacuarilor	4
numar linii de alimentare	1
racord pneumatic alimentare	pentru furtun cu diametru exterior 5/16"
racord pneumatic evacuare	pentru furtun cu diametru exterior 1/4" pentru furtun cu diametru exterior 5/16"
culoarea inelului de slabire	gri
indicatie material	conform RoHS
informatii referitoare la material pentru carcasa	PBT
informatii referitoare la material pentru inel de decuplare	POM
informatii referitoare la material pentru etansare furtun	NBR
informatii referitoare la material pentru segment de prindere a furtunului	otel inoxidabil inalt aliat