

# Dopuri opturare QSC-3/8H-U

Cod: 153838

FESTO

Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft SUA.  
Tip iesit din fabricatie. Livrabil pana in 2011.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	oricare
marimea legaturii	1
structura constructiva	principiu Push-Pull
presiune de operare	-0,95 ... 10 bar
Temperatura dependenta de presiunea de operare	-0,95 ... 10 bar
mediu de operare	aer comprimat filtrat vacuum
clasa de rezistenta la coroziune KBK	1
temperatura mediului	-10 ... 60 °C
aprobare	Germanischer Lloyd
greutate produs	2 g
racord pneumatic	Push-in sleeve QS-3/8"
culoarea inelului de slabire	gri
indicatie material	conform RoHS
informatii referitoare la material pentru carcasa	PBT