



Ventil on-off HE-3-QS-1/2-U

Cod: 153979

FESTO

Acest produs este adecvat pentru operarea cu vacuum.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|---|
| functie ventil | 3/2 bistabil |
| Conexiune pneumatica 1 | QS-1/2 |
| Conexiune pneumatica 2 | QS-1/2 |
| tip de actionare | manual |
| tip fixare | Montaj direct prin gaurile strapunse montare in linie la alegere: |
| Debit nominal | 777,6 l/min |
| Deschidere nominala | 4,7 mm |
| Presiune de operare Mpa | -0,095 ... 1 MPa |
| presiune de operare | -0,95 ... 10 bar |
| Temperatura mediului | 0 ... 60 °C |
| Materialul carcasei | ranforsat PBT |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Funcție de exhaustare a aerului | nedroselizabil |
| Principiu de etansare | moale |
| pozitie instalare | Oricare |
| Structura constructiva | Sertar cu piston |
| Tip de comanda | direct |
| directie de curgere | nu este reversibil |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Rezistenta moderata la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| clasa de curatenie a incaperii | ISO clasa 4 |
| Temperatura medie | 0 ... 60 °C |
| Greutate produs | 46 g |
| Conexiune pneumatica 3 | nu este captat |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul etansarilor | NBR |